

スパイラルプラスチックチューブ PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

部品番号: 533466

FESTO

耐油性強化繊維入り



データシート

特長	値
ワーキング長さ	4.8 m
外径	11.7 mm
ブロック長さ	1.172 m
流量を損なわない曲げ半径	65 mm
内径	7.9 mm
コイル径	51 mm
巻数	41
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 13 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 ... 60 °C
締め付けトルク	12.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	480 g
エア接続ポート 1	G3/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	G3/8 (雄ネジ)
色	青
ショア硬度	A 87 +/-3
Material of connecting thread	真鍮 ニッケルメッキ
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)