

コントロールユニット FED-90

部品番号: 533532
廃番予定品

FESTO

ディスプレイとPLCシステム接続のLCDパネルディスプレイ、12のファンクションキー付

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
深さ	71 mm
高さ	176 mm
長さ	141 mm
フロントパネルの厚さ (max.)	5 mm
ユーザメモリ	512 kByte
ユーザLED数	13
ファンクションキー数	12
システムキー数	23
リアルタイム	あり
イベントリスト	256
レシメメモリ	16 kByte
アラーム	1,024
リアルタイム (時差)	130s / 月
システムLED数	4
表示	モノクロLCD 間接照明付
表示タイプ	4x20配列 バックライトLCD
ディスプレイサイズ	4x20配列
バッテリーバックアップ	3V/270mA (リチウム)
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
表示解像度	120x32 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	0,3 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 50 °C
認証	RCM Mark
質量	1,100 g
AUXインタフェース	Sub-D 9ピン プラグソケット
プリンタインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット
PCインタフェース	RS232 Sub-D

特長	値
	15ピン プラグソケット
プログラミングインタフェース	9,6 - 38,4 kBd
PLCインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグ
Ethernetインタフェース	オプション 10MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
プログラミングソフトウェア	FEDデザイナー6.06以上
EU外での防爆認証	NEC 500 Class I, Div. 2