

ハンドリングモジュール HSP-25-AP

部品番号: 533615

FESTO

駆動 (ロータリアクチュエータ) 付



データシート

特長	値
サイズ	25
Yストローク	130 ... 170 mm
Zストローク	50 ... 70 mm
Zストロークアクチュエータ	25 mm
クッション	CC : 両端ショックアブソーバ付 柔軟性
取付方向	ガイドレール 垂直
運転モード	複動式
構造	クロスガイド ロータリアクチュエータ ガイドモーションシーケンス
位置検出	近接スイッチ用
回転防止仕様 / ガイド	クロスガイド
使用圧力	4 ... 8 bar
最小サイクル時間	1 s
繰返し精度	±0,02 mm
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
Mx : 動的最大モーメント	3.2 Nm
Mx : 静的最大モーメント	15 Nm
My : 動的最大モーメント	3.2 Nm
My : 静的最大モーメント	15 Nm
Mz : 動的最大モーメント	3.2 Nm
Mz : 静的最大モーメント	15 Nm
最大有効負荷	1.5 kg
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	65 N
質量	6,400 g
フロントユニットの取付	取付穴
取付方法	取付穴 溝ナット付
接続ポート径	M5
Material sub-base	鍛造アルミ合金
Material cross-guide	熱処理鋼
Material side components	鍛造アルミ合金