

# ユニオンナット MCK-PK-6-KD

製品番号: 533674

FESTO



## データシート

| 特徴          | 値                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| サイズ         | 雌ねじ M12x1                                                                 |
| 全温度範囲の使用圧力  | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 000032...174 000032 |
| 耐食性クラス KBK  | 1 - 低耐腐食性                                                                 |
| LABS 認証     | VDMA24364-B2-L                                                            |
| 周囲温度        | -10 °C...60 °C                                                            |
| エア接続ポート 1   | チューブ 外径8mm用<br>バンプ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付                                    |
| 材質: ユニオンナット | アルミ鍛造合金, ニッケルめっき                                                          |
| 材料に関する注意事項  | RoHS準拠                                                                    |