

サービユニットコンビネーション MSB4N-1/4-FRC7:J3M1

製品番号: 533959

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| サイズ | 4 |
| シリーズ | MS |
| 作動ヒューズ | 内蔵ロック付回転ノブ |
| 取付位置 | 垂直 ±5° |
| ろ過度 | 5 μm |
| ドレン | マニュアル 回転式 |
| 構造 | 圧力計付フィルタレギュレータ 比例式標準オイルミスト |
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付 |
| シエル保護 | 樹脂製ボウルガード |
| 圧カインジケータ | 圧力計付 |
| 作動電圧 | 1.5 bar...14 bar |
| 制御圧力範囲 | 1 bar...12 bar |
| 標準公称流量 | 850 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [-:4:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 -C...60 -C |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 2次側のエアオリテイクラス | ISO 8573-1:2010 [6:4:-]準拠の圧縮空気 |
| 流体温度 | -10 -C...60 -C |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 製品質量 | 500 g |
| 取付方法 | アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1 | 1/4 NPT |
| 空気圧接続 2 | NPT1/4 |
| 材質 ハウジング | アルミダイキャスト |
| ボウル材質 | PC |

