

# フィルタレギュレータ LFR-M7-D-7-5M-MICRO-B

部品番号: 534184


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続ネジ、圧力計付、マニュアルドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



## データシート

| 特長               | 値                                       |
|------------------|---|
| サイズ              | MICRO                                   |
| シリーズ             | D                                       |
| ロック機構            | ロック機能付調整ノブ                              |
| 取付方向             | 垂直±5°                                   |
| フィルタエレメントのサイズ    | 5 µm                                    |
| ドレン              | 手動回転                                    |
| 構造               | フィルタレギュレータ (圧力計付)                       |
| 最高ドレン貯留量         | 3 cm <sup>3</sup>                       |
| 制御機能             | 2次側排気による                                |
| 圧力計              | 圧力計付                                    |
| 使用圧力             | 1 ... 10 bar                            |
| 制御圧力範囲           | 0.5 ... 7 bar                           |
| 最大ヒステリシス         | 0.3 bar                                 |
| 標準流量             | 280 l/min                               |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛エアクラス<br>不活性ガス |
| 耐酸性クラス: CRC      | 2 - 腐食ストレスほぼなし                          |
| 保管温度             | -10 ... 60 °C                           |
| 出力エアの純度クラス       | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準抛の圧縮エア<br>不活性ガス  |
| 流体温度             | -10 ... 60 °C                           |
| 周囲温度             | -10 ... 60 °C                           |
| 質量               | 104 g                                   |
| 取付方法             | ライン設備<br>アクセサリ<br>オプション                 |
| エア接続ポート 1        | M7                                      |
| エア接続ポート 2        | M7                                      |
| 材質               | RoHS対応                                  |
| Material housing | 鍛造アルミ合金                                 |
| Material bowl    | PC                                      |