

ルブリケータ LOE-M7-D-MICRO-B

部品番号: 534188



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

接続プレート (配管ネジ) なし

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケータ
許容油量	6.5 cm ³
使用圧力	1 ... 10 bar
ルブリケータの最低流量	3 l/min
標準流量	430 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	39 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	M7
エア接続ポート 2	M7
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金
Material bowl	PC