

ラバーマッスル

MAS-40- -


部品番号: 534203

FESTO

ラバーマッスルシミュレーションソフトはホームページからもダウンロード可能です。



典型的な表現



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	40
最大収縮時の径	80 mm
ストローク	0 ... 2,250 mm
内径	40 mm
最高収縮率 (ストローク)	基準長さの25%
最大	基準長さの5%
基準長さ	120 ... 9,000 mm
許容平行度	基準長さが400mmを超える場合: 2mm以下 基準長さが400mm以下の場合: 0.5%
許容角精度	<= 1 deg
取付方向	任意
構造	伸縮自在のダイヤフラム
使用圧力	0 ... 6 bar
運転モード	単動 引側
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-5 ... 60 °C
認証	TÜV
最高使用圧力時の理論張力	6,000 N
0.6MPa時の理論力	6,000 N
長さ0m時の質量	687 g
取付方法	アクセサリ
材質 コネクタナット	鍛造アルミ合金 無着色アルマイト
材質	銅、PTFEフリー PWIS質を含む RoHS対応
材質: シールリング	NBR
材質 フランジ	鍛造アルミ合金 青色アルマイト処理
内部コーン材質	鍛造アルミ合金 無着色アルマイト
材質 ダイヤフラム	AR CR
板ばね材質	鋼