


サイレンサ U-1/2-20

部品番号: 534225

FESTO

空気圧機器の排気音低減と汚染防止



データシート

特長	値
取付方向	任意
容器サイズ	20
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
大気開放時の流量	10,300 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
音圧レベル	82 dB(A)
周囲温度	-10 ... 70 °C
質量	58.2 g
接続ポート径	G1/2
Material of silencer insert	PE
材質	RoHS対応