


ボールバルブ VAPB-4-F-63-F10-CR

部品番号: 534321

FESTO

耐腐食、酸性



データシート

| 特長 | 値 |
|----------------|---|
| 構造 | 2方向ボールバルブ |
| 操作方法 | メカ機構 |
| シール | ソフトシール |
| 取付方法 | ライン設備 |
| プロセスバルブ接続 | Rp4 |
| フランジ金具の取付穴パターン | F10 |
| 内径 | 100 mm |
| DN：呼び径 | 100 |
| プロセスバルブの呼び圧力 | 63 |
| 駆動トルク | 95 Nm |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体 |
| 流体温度 | -10 ... 180 °C |
| Kv値 | 1,414 m ³ /h |
| 材質 ハウジング | ステンレス |
| ハウジングの材質番号 | 1.4408 |
| 材質 シール | FPM PTFE |
| 材質：グローブ | ステンレス |
| ボールの材質番号 | 1.4401 |
| 軸の材質 | ステンレス |
| シャフトの材質番号 | 1.4401 |
| 質量 | 22,300 g |
| CEマーク | EUプリントデバイスガイドライン準拠 |
| 耐酸性クラス：CRC | 3 |