

接続プレート CDSV5.0-AS-1/8

部品番号: 534434

FESTO

CDSV単体バルブ用、食品製造業界対応



データシート

特長	値
バルブ位置	1
作動電圧 DC	24 V
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
音圧レベル	75 dB(A)
保護仕様	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	690 g
配線方式	ケーブル
取付方法	取付穴 雌ネジ
呼吸ポート	M5
パイロット排気ポート82/84	M5
パイロット接続ポート12	M5
パイロット接続ポート14	M5
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
材質	RoHS対応