

フィルタ MS12-LF

部品番号: 535023

FESTO

マニホールド組付用、Gネジ付



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	遠心分離式焼結フィルタ
使用圧力	0.8 ... 20 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準抛エアクラス ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛エアクラス 不活性ガス
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金