

フィルタレギュレータ MS12N-LFR

製品番号: 535025

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ 内蔵ロック付回転ノブ アクセサリでロック可能
取付位置	垂直 ±5°
構造	圧力計付フィルタレギュレータ
圧カインジケータ	圧力計付
最大圧カヒステリシス	0.4 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:4:] 準拠の圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [7:4:] に準拠した圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
材質ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金