

# ON / OFFバルブ MS12-EM

製品番号: 535031

FESTO



## データシート

特徴	値
構造	ピストン ゲートバルブ
操作方法	手動
排気機能	スロットル不可
制御方法	ダイレクト
バルブ機能	3/2 双安定
作動電圧	0 bar...20 bar
標準公称流量	25000 l/min...32000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
取付方法	オプション： インライン アクセサリ付
取付位置	任意
流れ方向	反転負荷
製品質量	3900 g
空気圧ポート 3	G1
パイロットエア供給	内部
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト