

ルブリケーター MS12N-LOE

部品番号: 535044

FESTO

NPTネジ付



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
使用圧力	1 ... 16 bar
ルブリケーターの最低流量	400 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	0 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金