

# ファインフィルタ MS12N-LFM

部品番号: 535045

FESTO

NPTネジ付



典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
シリーズ	MS
サイズ	12
構造	繊維フィルタ
使用圧力	0.8 ... 20 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
保管温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	垂直±5°
Material housing	アルミダイカスト
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material bowl	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応