

活性炭フィルタ MS12N-LFX

部品番号: 535046

FESTO

NPTネジ付



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	活性炭フィルタ
使用圧力	0 ... 20 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
流体温度	5 ... 30 °C
残存量	0.003 mg/m3
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
材質	RoHS対応
Material filter	活性炭
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金