

# プラスチックチューブ PUN-E-12x1,6-SI

部品番号: 535324

FESTO

QSワンタッチコネクタと共に使用すると、フレキシブルで耐水性、防塵性に優れていますが、食品製造対応としては認可されていません。

製造中止予定品、2012年まで注文可能



## データシート

特長	値
外径	12 mm
流量を損なわない曲げ半径	80 mm
内径	8.8 mm
最小曲半径	36 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-35 ... 50 °C
長さXm時の質量	0.069 kg/m
色	シルバー
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 チューブ	TPE-U(PU)