

# フィルタ MS4N-LF-1/8-EUM

部品番号: 535676

FESTO

フィルタエレメント40 $\mu$ m、金属製ボウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ：左→右



## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	40 $\mu$ m
ドレン	手動回転
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	25 ml
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
使用圧力	0 ... 14 bar
標準流量	1,100 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:8:4]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	349 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	1/8 NPT
エア接続ポート 2	1/8 NPT
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	アルミダイカスト 鍛造アルミ合金
Material screen	PA
Material separating plate	POM