


フィルタ MS4N-LF-1/4-CUV

製品番号: 535688

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	全自動式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
最大ドレン量	25 ml
シエル保護	メタルボウルとして内蔵
作動電圧	2 bar...12 bar
標準公称流量	1300 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	349 g
取付方法	オプション： インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	1/4 NPT
空気圧接続 2	NPT1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質 シール	NBR
材質：フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	アルミダイキャスト 鍛造アルミ合金

特徴	値
覗き窓材質	PA
材質 セパレーターディスク	POM