

# フィルタ MS4N-LF-1/4-EUM

製品番号: 535692

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値  |
|---------------|--|
| サイズ           | 4  |
| シリーズ          | MS                                       |
| 取付位置          | 垂直 ±5°                                   |
| ろ過度           | 40 µm                                    |
| ドレン           | マニュアル 回転式                                |
| 構造            | 遠心分離機付焼結フィルタ                             |
| 最大ドレン量        | 25 ml                                    |
| シエル保護         | メタルボウルとして内蔵                              |
| 作動電圧          | 0 bar...14 bar                           |
| 標準公称流量        | 1700 l/min                               |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                               |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 保管温度          | -10 °C...60 °C                           |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                       |
| 2次側のエアオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気         |
| 流体温度          | -10 °C...60 °C                           |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C                           |
| 製品質量          | 349 g                                    |
| 取付方法          | オプション :<br>インライン<br>アクセサリ付               |
| エア接続ポート 1     | 1/4 NPT                                  |
| 空気圧接続 2       | NPT1/4                                   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                   |
| 材質 サブベース      | アルミダイキャスト                                |
| 材質 シール        | NBR                                      |
| 材質 : フィルタ     | PE                                       |
| 材質ハウジング       | アルミダイキャスト                                |
| ボウル材質         | アルミダイキャスト<br>鍛造アルミ合金                     |

| 特徴            | 値   |
|---------------|-----|
| 覗き窓材質         | PA  |
| 材質 セパレーターディスク | POM |