

# 活性炭フィルタ MS4N-LFX-1/4-U

部品番号: 535786

FESTO

金属製ボウルガード、エアの流れ方向：左→右



## データシート

| 特長               | 値                                      |
|------------------|--|
| サイズ              | 4                                      |
| シリーズ             | MS                                     |
| 取付方向             | 垂直±5°                                  |
| 構造               | 活性炭フィルタ                                |
| ボウルガード           | メタルボウルとして内蔵                            |
| 使用圧力             | 0 ... 14 bar                           |
| エア質による最大標準流量     | 360 l/min                              |
| 作動流体             | ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス |
| 耐酸性クラス：CRC       | 2 - 腐食ストレスほぼなし                         |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 保管温度             | -10 ... 60 °C                          |
| 出力エアの純度クラス       | 圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1]        |
| 流体温度             | 5 ... 30 °C                            |
| 残存量              | 0.003 mg/m3                            |
| 周囲温度             | -10 ... 60 °C                          |
| 質量               | 350 g                                  |
| 取付方法             | ライン設備<br>アクセサリ<br>オプション                |
| エア接続ポート 1        | 1/4 NPT                                |
| エア接続ポート 2        | 1/4 NPT                                |
| 材質               | RoHS対応                                 |
| Material filter  | 活性炭                                    |
| Material housing | アルミダイカスト                               |
| Material bowl    | アルミダイカスト<br>鍛造アルミ合金                    |
| Material screen  | PA                                     |