


パラレルグリッパ

HGPT-40-A

部品番号: 535870

FESTO

丈夫



データシート

特長	値
サイズ	40
グリッパフィンガストローク	10 mm
最高停止精度	≤ 0.2 mm
グリッパフィンガの最大バックラッシュ角 : ax、ay	≤ 0.1 deg
グリッパフィンガの最大バックラッシュ : Sz	≤ 0.02 mm
対称回転	≤ 0.2 mm
繰返し精度 グリッパ	≤ 0.05 mm
グリッパ爪数	2
取付方向	任意
運転モード	複動式
グリッパ機能	平行
構造	インクライン ガイドモーションシーケンス
位置検出	近接スイッチ用
総把持力 0.6MPa時、開時	600 N
総把持力 0.6MPa時、閉時	540 N
使用圧力	3 ... 8 bar 0 ... 0.5 bar
グリッパの最大周波数	≤ 2 Hz
0.6MPa時の最低開時間	66 ms
0.6MPa時の最低閉時間	61 ms
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
周囲温度	5 ... 60 °C
使用圧力0.6MPa時の内部把持力	300 N
使用圧力0.6MPa時の外部把持力	270 N
質量慣性モーメント	9.673 kgcm ²
グリッパフィンガにおける最大静的負荷 : Fz	1,500 N
Mx : グリッパの静的最大モーメント	80 Nm
My : グリッパの静的最大モーメント	60 Nm
Mz : グリッパの静的最大モーメント	40 Nm
ガイド部の潤滑給油間隔	5 Mio SP
質量	1,209 g
取付方法	オプション 貫通穴と位置合わせピン付 雌ネジ及び位置合わせピン
エアシャットオフポート	M5
接続ポート径	M5
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバーキャップ	ステンレス
材質 ハウジング	アルミニウム COMPCOTEコーティング
材質 グリッパ爪	鋼 焼入れ処理