

活性炭フィルタ MS4N-LFX-1/8-U

部品番号: 536717

FESTO

金属製ボウルガード、エアの流れ方向：左→右



データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	活性炭フィルタ
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
使用圧力	0 ... 14 bar
エア質による最大標準流量	360 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
流体温度	5 ... 30 °C
残存量	0.003 mg/m ³
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	350 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	1/8 NPT
エア接続ポート 2	1/8 NPT
材質	RoHS対応
Material filter	活性炭
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	アルミダイカスト 鍛造アルミ合金
Material screen	PA