


ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV-DA-Z

部品番号: 536844

FESTO

フィルタエレメント1 μ m、プラスチックポウルガード、オートドレン、差圧インジケータ付、流れ方向右->左



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|--|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 垂直 $\pm 5^\circ$ |
| フィルタエレメントのサイズ | 1 μ m |
| ろ過度 | 99.99 % |
| ドレン | 全自動 |
| 構造 | 繊維フィルタ |
| 最高ドレン貯留量 | 38 cm ³ |
| ポウルガード | 樹脂製ポウルガード付 |
| 差圧計 | オプトインディケータ |
| 使用圧力 | 2 ... 12 bar |
| エア質による最大標準流量 | 950 l/min |
| エア質による最少標準流量 | 140 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [2:7:3]準拠の圧縮エア |
| 流体温度 | 5 ... 60 °C |
| 残存量 | 0.5 mg/m ³ |
| 周囲温度 | 5 ... 60 °C |
| 質量 | 600 g |
| 取付方法 | オプション ライン設備 アクセサリ |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| エア接続ポート 2 | G1/2 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー RoHS対応 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 フィルタ | ホウケイ酸ファイバー |
| 材質ハウジング | アルミダイカスト |
| 材質ポウル | PC |