



# 圧カスイッチ SDE1-D10-G2-FQ4-L-P2-M8

部品番号: 537029  
廃番予定品

FESTO

M8プラグタイプ

製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

| 特長               | 値   |
|------------------|---|
| 認証               | RCM Mark                                      |
| CEマーク            | EU-EMVガイドライン準拠                                |
| 材質               | 銅、PTFEフリー<br>RoHS対応                           |
| 測定装置             | 差圧<br>相対圧力                                    |
| 測定方法             | ディスプレイ付ピエゾ抵抗式圧カスイッチ                           |
| 圧力測定範囲 初期値       | 0 bar   |
| 圧力測定範囲 最終値       | 10 bar  |
| 作動流体             | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア                 |
| 作動/パイロット流体に注意    | 給油運転可能  |
| 流体温度             | 0 ... 50 °C                                   |
| 周囲温度             | 0 ... 50 °C                                   |
| 精度 : FS          | 2 %FS   |
| 出力スイッチ           | 2xPNP   |
| 切換機能             | フリープログラミング                                    |
| スイッチング機能         | 切換可   |
| スイッチングポイント再現性    | 0.3 %   |
| 最大出力電流           | 150 mA  |
| 短絡保護             | パルス   |
| 使用電圧範囲 ( DC )    | 15 ... 30 V                                   |
| 誤極性保護            | 全ての電気配線に適用                                    |
| 配線方式             | ケーブル付プラグ<br>丸形<br>EN 60947-5-2<br>M8x1<br>4ピン |
| 取付方法             | フロントパネル取付形                                    |
| 取付方向             | 任意  |
| 接続ポート径           | QS-4  |
| 質量               | 150 g   |
| Material housing | PA<br>強化POM                                   |
| 表示タイプ            | LCD   |
| 切換状態表示           | LCD   |
| オプション設定          | Teach-In                                      |
| 誤作動対策            | PIN-Code                                      |
| 限界値調整範囲          | 2 ... 99.8 %                                  |
| ヒステリシス設定範囲       | 0 ... 90 %                                    |
| 保護仕様             | IP65  |
| 耐酸性クラス : CRC     | 2 - 腐食ストレスほぼなし                                |