


# スピードコントローラ GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D

部品番号: 537072

FESTO

きざみナット及びロックナット付、大流量タイプ



## データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	G1/8
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	ネジ穴付き 雄ネジ
絞り方向時標準流量	400 l/min
自由流れの方向時の標準流量	290 ... 420 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
認証	Germanischer Lloyd
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	600 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	570 ... 680 l/min
保管温度	-10 ... 40 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	5 Nm
質量	40 g
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質 (中空ボルト)	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質情報 リリースリング	POM
刻み付ヘッドの材質	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質情報 調整ネジ	ステンレス
材質情報 スイベル	亜鉛ダイカスト