


サブベースセット MS12-AGF

部品番号: 537135

FESTO

MSシリーズ、Gネジタイプ



データシート

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付方向	任意
作動流体	エア品質クラス5:7 : DIN ISO 8573-1準拠
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	1,300 g
エア接続ポート 1	G1
エア接続ポート 2	G1
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material seals	NBR