

フィルタ MS12-LF-G-EUV

部品番号: 537151

FESTO

フィルタエレメント40μm、メタルガード、オートドレン、流れ方向左->右



データシート

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 μm
ドレン	全自動 手動によるパルス接点
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	400 cm ³
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	12,500 ... 16,000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:8:4]準拠の圧縮エア
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
製品寿命特性	>= 1,000 std
質量	7,000 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	内部パイロット
エア接続ポート 2	内部パイロット
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material filter	焼結青銅
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material screen	PC