


フィルタ MS12-LF-G-CUV

部品番号: 537152

FESTO

フィルタエレメント5 μ m、メタルガード、オートドレン、流れ方向左->右



データシート

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	5 μ m
ドレン	全自動 手動によるパルス接点
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	400 cm ³
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	11,500 ... 14,000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛工アクラス 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準抛の圧縮エア
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
製品寿命特性	\geq 1,000 std
質量	7,000 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	内部パイロット
エア接続ポート 2	内部パイロット
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material filter	焼結青銅
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material screen	PC