

# 活性炭フィルタ MS12-LFX-G-U

部品番号: 537155

FESTO

金属製ボウルガード、エアの流れ方向：左→右



## データシート

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
ドレン	手動回転
構造	繊維フィルタ
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
使用圧力	0 ... 20 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
流体温度	5 ... 30 °C
残存量	<= 0.003 mg/m3
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	7,000 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
Material of cover	PA
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material filter	活性炭 ファイバ
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material screen	PC