



# フィルタレギュレータ LFR-1/4-DB-7-O-MINI

部品番号: 537647  
廃番予定品

FESTO

最高2次圧0.7MPa、フィルタエレメント40μm、圧力計なし  
製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。



## データシート

特長	値
サイズ	MINI
幅	44 mm
シリーズ	DB
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 μm
ドレン	手動回転
構造	フィルタレギュレータ (圧力計なし)
制御機能	2次側排気による 反流れ方向
圧力計	G1/8追加
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
使用圧力	1.5 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.5 bar
標準流量	>= 1,200 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:]準抛エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:8:4]準抛の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	200 g
取付方法	ライン設備 取付穴 取付ブラケット オプション
圧力計ポート	G1/8
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	強化PA
Material bowl	PC