



# フィルタレギュレータ LFR-1/8-DB-7-O-MINI-H

部品番号: 537649

FESTO

最高2次圧0.7MPa、フィルタエレメント40µm、圧力計なし



## データシート

| 特長            | 値                                       |
|---------------|---|
| サイズ           | MINI                                    |
| 幅             | 44 mm                                   |
| シリーズ          | DB                                      |
| ロック機構         | ロック機能付調整ノブ                              |
| 取付方向          | 垂直±5°                                   |
| フィルタエレメントのサイズ | 40 µm                                   |
| ドレン           | セミオートマチック                               |
| 構造            | フィルタレギュレータ (圧力計なし)                      |
| 制御機能          | 2次側排気による<br>反流れ方向                       |
| 圧力計           | Prepared for G1/8                       |
| 使用圧力          | 1.5 ... 10 bar                          |
| 制御圧力範囲        | 0.5 ... 7 bar                           |
| 最大ヒステリシス      | 0.5 bar                                 |
| 標準流量          | >= 700 l/min                            |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠エアクラス<br>不活性ガス |
| 耐酸性クラス : CRC  | 1                                       |
| 出力エアの純度クラス    | ISO8573-1:2010 [7:8:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス  |
| 流体温度          | -5 ... 50 °C                            |
| 周囲温度          | -5 ... 50 °C                            |
| 質量            | 200 g                                   |
| 取付方法          | オプション<br>ライン設備<br>取付穴<br>取付ブラケット        |
| 圧力計ポート        | G1/8                                    |
| エア接続ポート 1     | G1/8                                    |
| エア接続ポート 2     | G1/8                                    |
| 材質            | RoHS対応                                  |
| 材質 シール        | NBR                                     |
| 材質 : 回転ノブ     | POM                                     |
| 材質 フィルタ       | PE                                      |
| 材質ハウジング       | 強化PA                                    |
| 材質 ボウル        | PC                                      |