



# レシーバ SOEG-E-M18W-PA-K-2L

部品番号: 537694  
廃番予定品

FESTO

丸形、ビーム角90度

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
デザイン	丸形
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
測定装置	位置
測定原理	オプトエレクトロニクス
測定方法	透過センサ 受信器
可動範囲	20,000 mm
周囲温度	-25 ... 55 °C
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	抗原子
スイッチング周波数	1,000 Hz
最大出力電流	200 mA
電圧降下	<= 2 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 ( DC )	10 ... 36 V
残存リップル	20 %
待機電流	10 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	4芯式 ケーブル
ケーブル長さ	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
サイズ	M18x1
取付方法	ロックナット付
締付トルク	20 Nm
質量	124 g
Material housing	真鍮 クロムメッキ
Material of union nut	真鍮 クロムメッキ
切換状態表示	黄色LED
予備機能表示	緑LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 55 °C
保護仕様	IP65 IP67
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L