



送信機 SOEG-S-Q50-K-L

部品番号: 537779
廃番予定品

FESTO

ブロック状

製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
デザイン	ブロック形
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定装置	位置
測定原理	オプトエレクトロニクス
測定方法	透過センサ 送信元
透過性	赤外線
可動範囲	0 ... 15,000 mm
周囲温度	-20 ... 60 °C
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
残存リップル	10 %
待機電流	30 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル 4芯式
ケーブル長さ	3 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
サイズ	50x50x17 mm
取付方法	取付穴
質量	121 g
Material housing	ABS
ディスプレイの状態表示	緑LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP67
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大