



# 金属反射式センサ SOEG-RSP-Q20-PS-S-2L

部品番号: 537784  
廃番予定品

FESTO

偏光タイプ、ブロック形  
製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
デザイン	ブロック形
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定装置	位置
測定原理	オプトエレクトロニクス
測定方法	反射式光センサ
透過性	赤偏光
可動範囲	2,500 mm
周囲温度	-20 ... 60 °C
参考資料	レフレクタ 径84 mm
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	切換可
スイッチング周波数	1,000 Hz
最大出力電流	100 mA
電圧降下	≤ 2.4 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
残存リップル	10 %
待機電流	25 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	プラグ M8x1 4ピン
サイズ	20x32x12 mm
取付方法	取付穴
質量	10 g
Material housing	ABS
切換状態表示	黄色LED
予備機能表示	緑LED
保護仕様	IP67
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし