

電源ケーブル KPWR-MC-1-SUB-9HC-2,5

部品番号: 537931

廃番予定品

MTR-DCI...用

FESTO



データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D Mixed
電気接続ポート1, 芯/線数	2
電気接続ポート1, 占有芯/線数	2
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	2
電気接続ポート2, 占有芯/線数	2
使用電圧範囲 (DC)	24 ... 48 V
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	≥ 64 mm
ケーブル径	8.6 mm
ケーブルの構造	2x1,5 シールド
導管定格断面	1.5 mm ²
ケーブルキャップ	ピンターミナル
保護仕様	IP54
保護等級について	組付状態による
周囲温度	0 ... 50 °C