



# ハンドレバーバルブ VHER-AH-M04E-G12-LD

部品番号: 538188

FESTO

ハンドレバーバルブ ( 3位置4方弁エキゾーストセンタ )、金属製ボディ、近接スイッチ ( レバー位置検出用 ) 取付可能、出力ポート側面



## データシート

特長	値
バルブ機能	3位置4方弁エキゾーストセンタ
操作方法	手動操作
標準流量	3,500 l/min
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
構造	回転式スライド
オリフィス径	12 mm
排気機能	調整可
シール	メタルシール
制御方法	直動
流れ方向	逆流可能
オーバーラップ可能	あり
切換位置表示	アクセサリ
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
駆動トルク	5 Nm
質量	1,010 g
取付方法	オプション フロントパネル取付形 取付穴
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
エア接続ポート 3	G1/2
エア接続ポート 4	G1/2
材質	銅、PTFEフリー PWIS質を含む
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイカスト