



クランピングユニット

KEC-25-S

部品番号: 538244

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
移動方向に対するクランプ方法	両端 スプリングでクランプし、エアで解除
セーフティ機能	Stopping a linear movement
パフォーマンスレベル (PL)	Kat. 1, PLc
使用圧力	3.8 ... 8 bar
許容テスト圧力	10 bar
最低開放圧力	3.8 bar
クランプ材料の形状 : 丸形	25 mm
認証	IFA
CEマーク	EUマシンガイドライン準拠
認証発行部	IFA 0404021
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
周囲温度	-10 ... 60 °C
静的保持力	8,000 N
質量	15,600 g
取付方法	雌ネジ アクセサリ
クランプユニットのリリース用ポート	G3/8
材質	RoHS対応
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	ステンレス
Material housing	鍛造アルミ合金
Material clamp jaws	合金鋼
Material piston	鍛造アルミ合金