

センサブラケット SIEZ-NB-18

製品番号: 538349

FESTO



データシート

特徴	値
周囲温度	-25 -C...80 -C
サイズ	M18
取付方法	取付穴付
製品質量	21 g
材質ハウジング	強化 PA
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
センサ追加情報の選択	固定具