

プラスチックチューブ PUN-E-12x1,6-SW

部品番号: 538469

FESTO

QSワンタッチコネクタと共に使用すると、フレキシブルで耐水性、防塵性に優れており、食品業界対応として認可されています。
製造中止予定品、2012年まで注文可能



データシート

特長	値
外径	12 mm
流量を損なわない曲げ半径	80 mm
内径	8.8 mm
最小曲半径	36 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
食品製造業界認可	FDA 2002/72/EG
周囲温度	-35 ... 50 °C
長さXm時の質量	0.069 kg/m
色	黒
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 チューブ	TPE-U(PU)