

# ドレン抜き PWEA-AP-3D

部品番号: 538678

FESTO

個別コントローラ付外部アタッチメント



## データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	垂直±5°
手動操作	押側
ドレン	全自動
構造	外部的電気より自動
測定装置	充填レベル
バルブ機能	3位置クローズドセンタまたは3方弁ノーマルクローズ 3/2 シングル
操作部品	フォイルキーボード テストキー付
ディスプレイの状態表示	LED
切換状態表示	LED
使用圧力	0.8 ... 16 bar
アラーム用出力	接点のタイプ
作動電圧 DC	24 V
ドレン貯留量	2 W
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	1 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IEC 90529
安全クラス	III
周囲温度	1 ... 60 °C
質量	700 g
配線方式	プラグ M12x1 5ピン 丸形
取付方法	ライン設備
ドレン抜きホース接続口	PK-8
接続ポート径	G1/2
材質 (ドレン貯留機)	鍛造アルミ合金
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	プラスチック