


ドレン抜き PWEA-AC-6A

部品番号: 538679

FESTO

個別コントローラ付外部アタッチメント



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	垂直±5°
手動操作	押側
ドレン	全自動
構造	外部的電気より自動
測定装置	充填レベル
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作部品	フォイルキーボード テストキー付
ディスプレイの状態表示	LED
切換状態表示	LED
使用圧力	0.8 ... 16 bar
アラーム用出力	接点のタイプ
作動電圧 AC	115 V
ドレン貯留量	2 VA
電源周波数	50 ... 60 Hz
認証	C-Tick
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	1 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IEC 90529
安全クラス	III
周囲温度	1 ... 60 °C
質量	700 g
配線方式	ネジ端子
取付方法	ライン設備
ドレン抜きホース接続口	PK-8
接続ポート径	G1/2
Material of condensate reservoir	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material housing	プラスチック