

On-Off弁 MS4-EE-1/8-V110-S-Z

部品番号: 538726

FESTO

電時弁、サイレンサ付、エアの流れ方向右->左



データシート

特長	値
構造	スプール弁
操作方法	電気
排気機能	絞り調整不可
手動操作	ロック式 押側
リターン方式	メカスプリング
制御方法	パイロット式
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
使用圧力	4 ... 10 bar
Cバルブ	4.5 l/sbar
bバルブ	0.5
標準流量	1,000 l/min
定格	100%
コイル特性	110V AC
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	オプション ライン設備 アクセサリ
取付方向	任意
流れ方向	逆流れ不可
質量	0.289 g
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/4
パイロット方式	内部パイロット
配線方式	プラグ 角形 DIN EN 175301-803準拠 デザインC
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト