

# 従動軸 FDG-25- -ZR-RF

部品番号: 538791

FESTO



典型的な表現



## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	25
ストローク	1 ... 5,000 mm
予備ストローク	86 mm
取付方向	任意
ガイド	ローラガイド
構造	ガイド
最高加速度	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
最高速度	$\leq 10 \text{ m/s}$
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
周囲温度	0 ... 60 °C
2次断面モーメントIx	594.7E+03 mm <sup>4</sup>
2次断面モーメントIy	237.2E+03 mm <sup>4</sup>
最大負荷: Fy	150 N
最大負荷: Fz	150 N
最大トルク: Mx	7 Nm
送り力	5 ... 12 N
10mmストロークあたりの加算質量	29.2 g
取付方法	アクセサリ
材質	銅、PTFEフリー PWIS質を含む
Material cover cap	PA
Material guide rail	鋼
Material of guide component	鋼
Material housing	アルミニウム 陽極化処理