

従動軸 FDG-40- -ZR-RF

部品番号: 538792

FESTO



典型的な表現



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	40
ストローク	1 ... 5,000 mm
予備ストローク	136 mm
取付方向	任意
ガイド	ローラガイド
構造	ガイド
最高加速度	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
最高速度	$\leq 10 \text{ m/s}$
周囲温度	0 ... 60 °C
2次断面モーメントIx	2,479E+03 mm ⁴
2次断面モーメントIy	946.3E+03 mm ⁴
最大負荷 : Fy	300 N
最大負荷 : Fz	300 N
最大トルク : Mx	18 Nm
送り力	5 ... 35 N
10mmストロークあたりの加算質量	59.1 g
取付方法	アクセサリ
材質	銅、PTFEフリー
Material cover cap	PA
Material guide rail	鋼
Material of guide component	鋼
Material housing	アルミニウム 陽極化処理