


ストローク減少 HGPL-HR-40

部品番号: 539094

FESTO

ロングストロークグリッパ HGPL-..シリーズ.



データシート

特長	値
サイズ	40
終端ストローク調整可	40 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	455 g
取付方法	グリッパ上のネジ取付
材質	RoHS対応
Material plate	鍛造アルミ合金