


マイクロフィルタ MS4-LFM-1/8-AUV-Z

部品番号: 539209

FESTO

フィルタエレメント0.
01µm、メタルボウルガード、オートドレン、流れ方向右->左



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|--------------------------|
| サイズ | 4 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| フィルタエレメントのサイズ | 0.01 µm |
| ろ過度 | 99.9999 % |
| ドレン | 全自動 |
| 構造 | 繊維フィルタ |
| 最高ドレン貯留量 | 25 ml |
| ボウルガード | メタルボウルとして内蔵 |
| 1時側圧力 | 2 ... 12 bar |
| 標準流量 | 120 l/min |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ0.1µm |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 出力エアの純度クラス | 1.7.2 DIN ISO 8573-1準拠 |
| 流体温度 | 5 ... 60 °C |
| 残存量 | 0.01 mg/m3 |
| 周囲温度 | 5 ... 60 °C |
| 質量 | 350 g |
| 取付方法 | アクセサリ オプション ライン設備 |
| エア接続ポート 1 | G1/8 |
| エア接続ポート 2 | G1/8 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 フィルタ | ホウケイ酸ファイバー |
| 材質ハウジング | アルミダイカスト |
| 材質ボウル | アルミダイカスト 鍛造アルミ合金 |
| 材質 モニタ用窓 | PA |