

# 回転ディストリビュータ GF-1/2-2

製品番号: 539289

FESTO



## データシート

特徴	値
呼び径	15 mm
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
標準流量 1.1-2.1	4440 l/min
標準公称流量 1.2~2.2	7380 l/min
最高回転数	300 1/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	水を使って運転する場合は5µmのフィルタを使用 給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠