

回転ディストリビュータ GF-1/4-1/8

製品番号: 539291

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	8 mm
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
標準流量 1 ~ 2.1(6→0)	1730 l/min
標準流量 1-2.X オープン(6→0)	4050 l/min
最高回転数	3000 1/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	水を使って運転する場合は5µmのフィルタを使用 給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
許容締付トルク	2.8 Nm
定格締付トルク	1.65 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠